

OSK 36QP SS2000 電磁式ふるい振とう機

短時間で高精度かつ再現性のある乾式・湿式ふるい分けが可能で、メンテナンス不要かつ静音設計の電磁式ふるい振とう機です。



【特徴】

- ・ 乾式／湿式両方に対応できます。
- ・ 電磁式モータ式で低騒音かつ定期メンテナンスは不要です。
- ・ 0～99秒で柔軟に設定できる間欠運転モード搭載
- ・ 3Dのふるい動作で高精度なふるい分けが可能です。
- ・ ふるいは高さ50mmのもので9段、25mmのもので最大17段まで使えます。
- ・ 5インチLEDタッチスクリーン搭載、直感的な操作性で操作できます。
- ・ デジタル表示画面で全パラメーターを20セットまでプリセット記憶可能
- ・ パソコン接続対応、専用ソフトによるデータ処理・解析・評価可能

【仕様】

| 型番 | OSK 36QP SS2000 |
|-----------------|--|
| 投入試料の性質 | 粉体、バルク材、懸濁液 |
| 代表的な試料 | 砂、岩、粘土、花崗岩、長石、石炭、土壌、穀物、種子、その他のあらゆる固体粒子を含む、すべての無機および有機化合物に適用されます。  |
| 測定範囲 | 20μm-25mm |
| 駆動システム | 電磁式、三次元運動 |
| 分級法 | 乾式、湿式 |
| 最大投入量 | 3 kg |
| 分級数 | 9 (H50mm) /17 (H25mm) (カスタマイズ可能) |
| 振とう幅 | タッチスクリーン、0.2 ~ 3 mm |
| 振幅調整範囲 | 0.2-3.0mm |
| 時間表示 | 5インチLEDタッチスクリーン、1 - 99 min |
| 言語 | 中国語・英語・ロシア語対応、日本語追加可能 |
| インターバル・モード | 0-99s |
| SOPを設定可 | 20 |
| USBインターフェイス | あり |
| 使用できるふるい径 | 100/150/200/203mm |
| クランプユニット | 標準、コンフォート、万能湿式 |
| 電源 | 単相、110/220v (±10%)、50/60 Hz |
| 定格出力 | 400W |
| 本体サイズ W x D x H | 400x480x240mm (支柱除く)、400x480x850mm (支柱含む) |
| 本体重量 | 43kg (ふるい枠を除く) |
| 規格 | CE |

【標準付属品】

OSK 36QP SS2000 電磁式ふるい振とう機 本体
標準クランプユニット（標準カバー、ねじ棒2本、標準ナット2個）
標準受け皿（200mm×50mm、ステンレス製）
取扱説明書
保証書



標準クランプユニット 標準受け皿

【オプション】

A. クランプ装置

コンフォートクランプユニット（標準カバー、スムーズロッド2本、リップ2個）
万能湿式クランプユニット（水入口カバー付き、スムーズロッド2本、クリップ2個）



コンフォートクランプ



万能湿式クランプ



水入口カバー及び排出口付き受け皿

B. 受け皿と受け皿用蓋

標準受け皿（200mm×50mm、ステンレス製）
受け皿用蓋（200mm、ステンレス製）
排出口付き受け皿（ホース・フランジ含む、湿式用、200mm×50mm、ステンレス製）

C. スマートスクリーンソフトウェア

内容：アダプター付ケーブル（RS232-USB）、はかり（付属）
機能：PCによるふるい制御、データ記録・分析・評価

D. ふるい

高さ：50mmまたは25mm
メッシュ：ご要望により作製
規格：ご要望により作製



※以上の製品内容、予告なく仕様を更新する場合があります。

【使用方法のビデオ】

<https://www.youtube.com/watch?v=fEJ2s2YSMpM>



OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2025/11/10