

三層式の積層錠製造用打錠機。積層錠の研究開発向けに最適の機種です。

【特徴】

- ・研究開発における錠剤製剤を最適化するために設計され、単層、二層、三層錠剤が製造できます。
- ・12.1インチタッチパネルスクリーンを装備しています。
- ・初期段階の開発において詳細な分析を可能にするために、調整可能な荷重および保持時間などの情報を把握でき、高精度な粉体特性評価が可能です。
- ・本機は標準的なEuro B/Dパンチとダイをサポートし、様々なパンチタイプに対応できる柔軟性を備えています。
- ・パンチ変位測定により、処方圧縮性を正確に評価できます。
- ・リアルタイム圧力（メイン/プリ/排出）モニタリング機能。
- ・内蔵の吸引ポンプは残留粉体を効果的に除去し、層の混合を防ぎ、多層錠剤製造における完全性を確保します。



OSK 93SB-XENA-I TRIPLE

【仕様】

型番	OSK 93SB-XENA-I TRIPLE
ステーション数	1
タイプ	EURO DまたはB、もしくはD&B
コントロール部	12.1インチタッチパネルスクリーン
最大圧力	50kN(5t)
最大予備圧力	15kN(1.5t)
最大充填深さ	20mm
上部パンチ貫通力	6.5mm
最大錠剤直径	Ø25 mm
上パンチ動作	空気圧および油圧
下パンチ動作	シリンダーおよびサーボ0.7 kW
出力	単層：14錠／分 二層：8錠／分 三層：4錠／分
圧縮空気	5bar
寸法	2000 (H) x 1500 (W) x 760 (D) mm
電源	単相AC 220 V、50/60 Hz、2 kVA (15 A)
重量	約700kg


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 93SB-XENA-I TRIPLE 本体
- ・ 取扱説明書



プレス部



タッチスクリーン操作画面

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2025/5/20