

製剤材料の粉末を顆粒状にする造粒工程を行う機械です。


【特徴】

- ・ 造粒工程においてインペラとチョッパーの速度、液体流量、液滴のサイズ、インペラのトルクといった重要なパラメータを正確にコントロールし、高品質の顆粒を製造します。
- ・ 7インチタッチパネルスクリーンを装備しています。
- ・ 1L、2L、4L、6Lの4つのサイズのボウルが用意されており、様々な生産ニーズに柔軟に対応します。
- ・ タンク（標準）とノズルスプレー（オプション）システムを備えており、造粒における汎用性と効率性をさらに高めています。



OSK 93SB-XENA-II

ボウル



【仕様】

型番	OSK 93SB-XENA-II
ボウル	交換可能ボウル1、2、4、6リットル
素材	SUS316L（ボウル、インペラ、チョッパー）
インペラサーボモータ	2kW、回転数500RPM
チョッパーサーボモータ	0.7kW、回転数4000RPM
ペリスタポンプ	ワトソン・マロー製（オプション）＊自動容量制御付きペリスタポンプ
寸法	1035（H）x 1090（W）x 500（D）mm
電源	3相AC 220 V、50/60 Hz、3 kVA（20 A）
圧縮空気	5bar
重量	約150kg


※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成品】


- ・ OSK 93SB-XENA-II 本体
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ ノズルスプレー



本体内部



タッチスクリーン操作画面

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2025/5/21