

OSK 93SB-XENA-IV コーティング機

レシピ駆動型の研究開発用錠剤コーティングシステムです。

【特徴】

- ・ 研究開発用の錠剤コーティングシステムで、ニーズに合わせて0.5L、1L、2Lのドラムを設置可能です。
- ・ Schlick™ 社製ABCテクノロジーとSchlick社 Lab 970（オプション）を備えた特許取得済みのスプレーバーを装備。
- ・ 10.2インチ タッチスクリーン搭載のインターフェイスは、オートとマニュアル両方の操作モードを備えており、直感的な操作が可能です。
- ・ 供給排気共にフィルターを備えており、効率的な運転を保証。



OSK 93SB-XENA-IV



0.5ℓ

1ℓ

2ℓ

ドラム


【仕様】

型番	OSK 93SB-XENA-IV
ドラム	交換可能なドラム Ø210 mm (0.5 L)、Ø240 mm (1 L)、Ø290 mm (2 L)
ドラム回転数	約40 RPM
風量	30～300 m ³ /h
最高ベッド温度	60℃
温度制御	給気：30～85℃、排気：30～60℃
給気フィルター	プレフィルター、ミディウムフィルター、HEPAフィルター（オプション）
排気フィルター	カートリッジフィルター
ノズル	Schlick社製 Nano-ABC（オプション：Schlick社製 Lab 970）
噴霧/パターンエア制御	0.3～2.5 bar
溶液ポンプ	ワトソン・マーロー製 ペリスタルティックポンプ
ポンプ回転数	3～60 RPM
サイズ	850 (H) x 750 (W) x 690 (D) mm（溶液ポンプとフード含）
電源	単相AC 220 V、50/60 Hz、4.0 kVA（20 A）
圧縮空気	5 bar
重量	約100kg

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 93SB-XENA-IV 本体
- ・ 取扱説明書



運転中の様子

RECIPE		Recipe Name	User : AA	20/ 5/22 14:07:02
TEST		PROCESS TIME : 0 : 0 : 0		
RECIPE NO. 1				
RECIPE NAME TEST				
LIST	RECIPE NAME	DISCRIPTION	SET	UNIT
1		PAN SPEED	5.2	rpm
2		SUPPLY AIR TEMPERATURE	68.0	°C
3		SUPPLY AIR FLOW	168	m3/h 66 %
4		EXHAUST AIR TEMPERATURE	45.0	°C
5		EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE	-0.68	mbar 70 %
6		ROLLER PUMP SPEED	3.6	rpm
7		SPRAY PRESSURE (AA)	0.75	bar
8		SPRAY PRESSURE (PA)	0.82	bar
9		PREHEAT TIME	35	sec
10		PREHEAT PAN SPEED	5.0	rpm
		SPRAY ACTION TIME	15	min 25 sec
		CURING TIME	120	sec
		TOTAL PROCESS TIME	0 : 0	
MENU		AUTO		ALARM
RICIPE		MANUAL		RESET
PID		SETTING		
STATUS				

タッチスクリーン操作画面

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2025/5/23