

OSK 36NQ-PG 遠心式ローラー粉碎機

遠心式粉碎ローラーと特殊設計の溝構造により、エアフローで適切な粒度の粉末をスムーズに生成できる粉碎機です。



【特徴】

- ・油分や粘着性のある試料にも幅広く対応し幅広い場面で活用可能です。
適用試料例：サメ軟骨、緑茶粉、漢方薬粉、糖鎖、カンポラタなど。
- ・研究開発から小規模生産まで幅広く利用可能。
- ・自動給排料装置により、作業負荷を軽減し、生産性を向上。
- ・遠心型グライインディングホイールと歯形ナイフ溝の組み合わせで、効率的かつ高速に粉碎。
- ・粉末の粒度は調整可能で、粘着性や油分を含む原料にも対応。
- ・粉碎後の粉末は気流でスムーズに排出され、均一な品質を実現。（※使用には空調のある作業室が推奨されます。）
- ・PG-2モデルは投入および排出の両方を単独で行うことが可能です。コンパクトなシステムのため、ブロワーやダストコレクターなどの追加設備は不要で、単独で稼働可能です。
- ・PG-10Aモデルはダストコレクターやブロワーに加えて、GMPグレード仕様で、溶接仕上げが向上しており、より高い処理基準を備えています。



【仕様】

型番：OSK 36NQ	PG-2	PG-5	PG-5-A	PG-10	PG-10-A
処理能力	1～3 kg/hr	5～20 kg/hr	5～20 kg/hr	10～50 kg/hr	10～50 kg/hr
出力	2馬力	5～7.5 馬力	5～7.5 馬力	10～15馬力	10～15馬力
原料タンク	無し	あり	あり	あり	あり
集塵機	無し	あり	あり	あり	あり
送風機	無し	無し	あり	あり	あり
排気送風機	無し	無し	無し	あり	あり
対応試料	油性・非油性を問わず使用可能				
粒度範囲※	約100～150 μm（調整可能）				
外形寸法（D×W×H mm）	660x710x650	1300x620x1200	1300x620x1200	1070x1100x1320	1070x1100x1320
消費電力（W）	インペラーのサイズや製品特性により変動します。詳しくはお問い合わせください。				
重量	重量は材料や原材料処理量により変動します。詳しくはお問い合わせください。				

※ 処理能力と粒度範囲：材料の特性によってデータは変更される場合があります。

【標準付属品】

OSK 36NQ-PG 粉末粉碎機 本体
取扱説明書
保証書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.1 2025/11/14