

OSK 97XJ 5/5S 自動試料埋込機（1筒式/2筒式）

独自の技術でスピーディーに約6分で埋込処理を完了できます。
2筒式は、左右で異なる試料を同時に作成可能。



OSK 97XJ5S 自動試料埋込機 2筒式

【特徴】

- ・ 1筒式、2筒式の二機種を揃えました。
- ・ 特許取得の圧力制御システムにより、短時間で埋込作業を完了できます。
- ・ 加熱から保持、保持、冷却、搬出までの作業をワンタッチで自動的に実行できます。
- ・ 水冷機能搭載、熱硬化性のモザイク処理が可能。2筒式は左右別の試料も作成可能。
- ・ 中間スペーサーを使うことにより一回で2個の埋め込みも可能です。
- ・ 大型カラータッチパネル搭載で鮮明な日本語表示、直観的に操作ができます。



安全なロック装置



圧力回路装置



OSK 97XJ5 自動試料埋込機 1筒式

【製品仕様】

型番	OSK 97XJ5	OSK 97XJ5S
対応試料数	1	2
試料サイズ	Ø25/Ø30/Ø40/Ø50 mm	
加圧力	1~20 MPa (200~4000 kgf) 1Mpa ステップ	
加熱温度範囲	90°C ~200°C	
加熱能力	2400 W : Ø25/Ø30 mm	4200 W : Ø25/Ø30 mm
	3000 W : Ø40/Ø50 mm	5400 W : Ø40/Ø50 mm
冷却モード	40~90 °C (1 °C 単位)	
	1~20分 (0.5分単位)	
動作環境	温度 5~40°C ; 湿度 結露なし0~95%RH	
電源	220V、50Hz、単相	
給水口	φ11.5 mm	
排水口	φ10 mm	
外形寸法	530 x 485 x 463 mm	671 x 485 x 463 mm

【標準付属品】

- ・ 試料埋込機本体
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 1 2023/08/29